


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725 19"-montageram (482,6 mm)

State: 2025-12-24 (Source: rittal.com/de-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - 19"-montageram (482,6 mm) för TS, CS basic- och modulsåp

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm monterageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.



Features

Art. nr.	DK 7856.725
Produktbeskrivning	Den svetsade 19"-monterageramen (482,6 mm) kan monteras helt variabelt i djupled och gör det lätt att utforma det främre och bakre 19"-profilen (482,6 mm). På sidan och på baksidan har monteringsramen TS 8 skåpprofilens systemhållning, så att det är möjligt att sätta fast TS 8 systemtillbehör som kabelanslutningsskenor, kabelföringsbyglar etc.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	24 HE
Belastning	Upp till 10 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-monterageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:	Det går inte att kombinera en 19"-monterageram (482,6 mm) och en ventilationsplåt. För aktiv ventilation rekommenderas användning med modulärt fläkttak.

Features

Passar för	Skåptyp: TS 8 CS modul- och Basic skåp CS modulskåp Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	10.246
Bruttovikt	10.785
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261