

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Stor svängdörr, med plåt

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/88857](https://www.rittal.com/88857))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Stor svängram, med plåt för TS, VX SE, 800 mm breda skåp

För 800 mm breda skåp, 22–45 HE, med plåt, för montage av 19"-inbyggnadskomponenter (482,6 mm).

Features

Art. nr.	SR 7858.100
Utförande	Utförande för tung last, 19"-plan på sidan
Produktbeskrivning	För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Ram: förzinkad Plåt: Lackerade
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats Material för fastsättning Inkl. inbyggnadssats, för skåphöjd 2000 mm
Öppningsvinkel	130°
Montagekrav	Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
Observera:	För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj" Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset
Tillåten belastning (statisk)	350 kg
Passar för	Skåptyp: TS VX SE Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Höjdenheter	40 HE

Features

Passar för skåptyp	TS VX SE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,757 kg
Bruttovikt	26,06 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Svängramar, för BH: 800x2000 mm 40 HE, utförande för tung last, 482.6 mm (19")-profil på sidan, Gångjärn 130°, för TS, SE