


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

IT systembelysning LED

State: 2026-05-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

För perfekt belysning av IT-skåpsystem och IT-skåp.



Features

Art. nr.	DK 7859.000
Utförande	Skyddsisolerad, med intern säkring (T2A)
Produktbeskrivning	För perfekt belysning av ett nätverksskåp.
Fördelar	Manuell eller automatisk omkoppling med dörrkontakt möjlig Optimal belysning i hela apparatskåpet Plug & Play-snabbmontage Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Klar att använda tack vare inkopplingsklara anslutningskablar Montage utan förlust av höjdenheter
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	IT systembelysning LED Fastsättningssats med magnet Inkl. fastsättningsskruvar.
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Dörrkontakt

Features

Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Belysningens montage typ	Skruv Clips Magnetfastsättning
Inbyggnadsmöjligheter	Skruvas eller kläms fast direkt på VX IT-/VX SE-profilen TE 8000, IT-skåp: med fastsättningssats med magnet AX, TP: med fastsättningssats med magnet AX: med skena för inre utbyggnad För drift med euro-kontakt motsvarande CEE 7/16 samt jordat grenuttag
Ljusflöde	600 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	De inkopplingsklara anslutningsledningarna får endast användas med IT-systembelysning LED. Kaskadkoppling av flera IT-systembelysning LED är inte möjlig
Dimension	Bredd: 337 mm Höjd: 55 mm Djup: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,38 kg
Bruttovikt	0,401 kg
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

Approvals

Approvals

UL

Explanations

Konformitetsförklaring