


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

PSM insticksmoduler

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.222 - PSM insticksmoduler

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.



Features

Art. nr.	DK 7859.222
Utförande	kopplingsbar med mätning av enkelström per utgång
Produktbeskrivning	En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet.
Material	Profil: Eloxerat aluminium Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
Längd	250 mm
Termiskt överströmsskydd	per uttagsmodul
Märkspänning	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Märkström (max.)	16 A
Modul-kontaktplatser som behövs (antal)	2
Dimension	Längd: 250 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %

Features

Uttagskontakter	8 x IEC-uttag C13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.039
Bruttovikt	1.08
Tullvarukod	85369001
EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------