

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.266

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-06-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.266 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



Features

| | |
|--------------|--|
| Art. nr. | TX 7888.266 |
| Utförande | 1:a generationen med glasdörr med sidogavlar |
| Fördelar | Kabeldragning med flexibel placering Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie "Vattenfall"-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida TS- och VX-kompatibelt tillbehör Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: stålplåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med dörrar och takplåt Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E Takplåt, uttagbar med "vattenfallsprincip" för kabelinföring fram och bak eller som tillval på sidan, med övertäckt hål för fläktplåt Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak IPPC-pall 19"-profilskenor |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Profilavstånd (vid leverans) | 345 mm |
| Utförande | med sidogavlar |
| Design doors | sluten |
| Design av bakre dörr | Stålplåtsdörr, endelad stängd |
| Design av främre dörr | Glasdörr, odelad med säkerhetsglas 3 mm Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105° |
| Belastning | 5000 N |
| Belastning | 5 000 N |
| Observera: | För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram. |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Nettovikt | 100 kg |
| Bruttovikt | 108,5 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |