

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.440

## Nätverksskåp TE 8000

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.440 - Nätverksskåp TE 8000

TE 8000 IT skåp med glasdörr, förberett för individuell inre utbyggnad.

## Features

Art. nr.	TE 7888.440
Utförande	med sidogavlar
Fördelar	Ingen ram Optimal tillgänglighet Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats Variabel dörrupphängning
Material	Stålplåt Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Montageram: Doppgrunderad Platta delar: Pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar) Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval 4 nivåfötter, M10 (medföljer) 4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	24 HE
Höjdenheter	24 HE

# Features

Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	130 mm / 130 mm /
Profilavstånd (vid leverans)	495 mm
Belastning	4 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	64 kg
Bruttovikt	64,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 600x1200x800 mm 24 HE, med glasdörr

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------