

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.500

Nätverksskåp TE 8000

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.500 - Nätverksskåp TE 8000

TE 8000 IT skåp med glasdörr, förberett för individuell inre utbyggnad.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | TE 7888.500 |
| Utförande | med sidogavlar |
| Fördelar | Ingen ram Optimal tillgänglighet Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats Variabel dörrupphängning |
| Material | Stålplåt Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Montageram: Doppgrunderad Platta delar: Pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar) Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval 4 nivåfötter, M10 (medföljer) 4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Höjdenheter | 42 HE |

Features

| | |
|---|---|
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 30 mm / 30 mm / |
| Profilavstånd (vid leverans) | 495 mm |
| Belastning | 4 000 N |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 20 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 82,5 kg |
| Bruttovikt | 83 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 600x2000x600 mm 42 HE, med glasdörr |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|