

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.510

Nätverksskåp TE 8000

State: 2026-05-31 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.510 - Nätverksskåp TE 8000

TE 8000 IT skåp med glasdörr, förberett för individuell inre utbyggnad.

Features

Art. nr.	TE 7888.510
Utförande	med sidogavlar
Fördelar	Ingen ram Optimal tillgänglighet Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats Variabel dörrupphängning
Material	Stålplåt Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Montageram: Doppgrunderad Platta delar: Pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar) Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval 4 nivåfötter, M10 (medföljer) 4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE

Features

Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	130 mm / 130 mm /
Profilavstånd (vid leverans)	495 mm
Belastning	4 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	88,5 kg
Bruttovikt	96,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 600x2000x800 mm 42 HE, med glasdörr

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------