

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.626

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-06-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.626 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



Features

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | TX 7888.626 |
| Utförande | 2a generationen med glasdörr med sidogavlar Med takplåt |
| Produktbeskrivning | Optimal IT-racklösning vid begränsat utrymme, låga takhöjder eller svåråtkomliga lokaler. Ingen kapacitetsförlust på grund av outnyttjade höjdenheter i utbyggnader med endast små elektriska komponenter. |
| Fördelar | Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19"-profilskenor, justerbara i djup Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning |
| Material | Skåp: Stålblåt Dörr: stålblåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade |

Features

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring baktill i tvärriktningen samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul. |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Profilavstånd (vid leverans) | 345 mm |
| Utförande | med sidogavlar |
| Design av bakre dörr | Stålplåtsdörr, endelad stängd |
| Design av främre dörr | Glasdörr, odelad med säkerhetsglas 3 mm Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105° |
| Belastning | 5000 N |
| Tillåten belastning (statisk) | 500 kg |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 20 |
| Observera: | För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram. |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 92 kg |
| Bruttovikt | 102,5 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
|------------|----------|

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning | TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, BHD: 600 × 2000 × 600 mm, RAL 7035 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|-----------------------------------------------------|