

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.628

# Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.628 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



## Features

Art. nr.	TX 7888.628
Utförande	2a generationen med glasdörr med sidogavlar Med takplåt
Produktbeskrivning	Optimal IT-racklösning vid begränsat utrymme, låga takhöjder eller svåråtkomliga lokaler. Ingen kapacitetsförlust på grund av outnyttjade höjdenheter i utbyggnader med endast små elektriska komponenter.
Fördelar	Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19"-profilskenor, justerbara i djup Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: stålplåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade

# Features

General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring baktill i tvärriktningen samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul.
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Profilavstånd (vid leverans)	445 mm
Utförande	med sidogavlar
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, endelad stängd
Design av främre dörr	Glasdörr, odelad med säkerhetsglas 3 mm Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Belastning	5000 N
Tillåten belastning (statisk)	500 kg
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Observera:	För montering av fläktmodul krävs borstlistor för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlistor som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	103 kg
Bruttovikt	103 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

# Features

---

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

---

Produktbeskrivning	TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, BHD: 600 × 2000 × 800 mm, RAL 7035
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---