


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.653

## Sidogavel

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.653 - Sidogavel för TE 8000

Sidogavlar, för TE 8000.

## Features

Art. nr.	TE 7888.653
Produktbeskrivning	Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. 4 vridlås med säkerhetslås 3524 E
Passar för	Skåptyp: TE 8000 Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	25 kg
Bruttovikt	29,5 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	TE Sidogavlar, HxD: 2000x1000 mm, för TE 8000