

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Nätverksskåp TX CableNet med ventilerade dörrar

En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.



Features

Art. nr.	TX 7888.731
Utförande	2a generationen demonterbar ventilerad med sidogavlar
Produktbeskrivning	Optimal IT-racklösning vid begränsat utrymme, låga takhöjder eller svåråtkomliga lokaler. Ingen kapacitetsförlust på grund av outnyttjade höjdigheter i utbyggnader med endast små elektriska komponenter.
Fördelar	Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul. Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19"-profilskenor, justerbara i bredd och djup samt möjlighet till asymmetriskt monterad inredning Möjlighet till demontering Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning

Features

Material	Tak: Stålblåt, 1,5 mm Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Dörr: stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr Skåpstomme, demonteringsbar, med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul.
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm
Höjdenheter	42 HE
Profilavstånd (vid leverans)	645 mm
19"-fastsättning	demonterbar
Utförande	med sidogavlar
Design doors	ventilerad
Design av bakre dörr	Stålblåtsdörr, endelad ventilerad
Design av främre dörr	Stålblåtsdörr, endelad ventilerad Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Belastning	5000 N
Tillåten belastning (statisk)	500 kg
Grundmaterial	Stålblåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	125 kg
Bruttovikt	135 kg

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TX CableNet, med ventilerad dörr, med takplåt, sidogavlar, 19"- profilskenor, demonterbart skåp, BHD: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring