

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.821

# Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.821 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



## Features

Art. nr.	TX 7888.821
Utförande	2a generationen med glasdörr med sidogavlar Med takplåt
Fördelar	Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19"-profilskenor, fram och bak, justerbara i djupled Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Skåp: Stålblåt Dörr: stålblåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035

# Features

Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul.
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm
Höjdenheter	42 HE
Profilavstånd (vid leverans)	645 mm
Utförande	med sidogavlar
Design av bakre dörr	Stålplåtdörr, endelad stängd
Design av främre dörr	Glasdörr, odelad med säkerhetsglas 3 mm Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Belastning	5000 N
Tillåten belastning (statisk)	500 kg
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Observera:	För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	133,5 kg
Bruttovikt	143,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Features

---

Produktbeskrivning	TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, BHD: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035
--------------------	---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---