

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.838

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.838 - Nätverksskåp TX CableNet med ventilerade dörrar

En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.



Features

Art. nr.	TX 7888.838
Utförande	2a generationen ventilerad med sidogavlar
Fördelar	Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19"-profilskenor, justerbara i bredd och djup samt möjlighet till asymmetriskt monterad inredning Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Tak: Stålblåt, 1,5 mm Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Dörr: stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul.
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Profilavstånd (vid leverans)	445 mm
Utförande	med sidogavlar
Design doors	ventilerad
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, endelad ventilerad
Design av främre dörr	Ventilerad stålplåtsdörr Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Belastning	5000 N
Tillåten belastning (statisk)	500 kg
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	105 kg
Bruttovikt	106 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverksskåp TX CableNet, 800 x 2000 x 800 mm, 42 HE, ventilerad, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
