

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.892

Nätverksskåp TE 8000

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.892 - Nätverksskåp TE 8000 ventilerad

Demonterbart IT-skåpssystem med 482,6 mm (19")-montageram med ställbart djup.

Features

Art. nr.	TE 7888.892
Fördelar	Ingen ram Optimal tillgänglighet Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats Variabel dörrupphängning
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Montageram: Doppgrunderad Platta delar: Pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel Ventilerad stålplåtsdörr (fritt ventilerad yta i den perforerade gaveln > 67%), fram med designhandtag, 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Ventilerad stålplåtsdörr (fri ventilerad yta i den perforerade gaveln > 67 %), bak med 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar) Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval 4 nivåfötter, M10 (medföljer) 4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) Ihopbyggnadssats
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE

Features

Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	80 mm / 130 mm
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Belastning	7 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	78 kg
Bruttovikt	81 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 800x2000x1000 mm 42 HE, ventilerad, utan sidogavel

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------