

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940 Öppna ramar

State: 2026-03-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Öppna ramar TE 8000 open

För optimal tillgänglighet från alla sidor vid montage och installation.

Features

Art. nr.	TE 7888.940
Fördelar	Optimal tillgänglighet från alla sidor vid montage och installation Obegränsat luftflöde tack vare öppen konstruktion Avståndet mellan fastsättningsplanen kan ställas in steglöst
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Självbärande montageram med 482,6 mm (19")-profilskenor fram och bak Takplåt förberedd för montage av kabelsamlare Öppen bottenram med 2 systemchassin för individuell utbyggnad i bredd 4 nivåfötter, M10 (medföljer) Takplåt med borstlist bak, i tvärled
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	80 mm / 130 mm
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Belastning	7 000 N
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	33 kg
Bruttovikt	35 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivning	TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm 42 HE, öppen