

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.133

PDU international, utförande basic

State: 2025-07-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.133 - PDU international, utförande basic

IT-rack-strömfördelning i flera olika utföranden. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) samt C13- och C19-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

Features

Art. nr.	DK 7955.133
Utförande	PDU Basic
Produktbeskrivning	Robust, kompakt bas-strömfördelning för IT-miljö. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 1.365 mm
Antal uttag och typ	24 x C13 / 6 x C19
Uttagskontakter	24 x IEC-uttag C13 6 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)	32 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %

Features

Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5.634
Bruttovikt	5.931
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177684959
ECLASS 8.0	27142604