

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU international, utförande metered

State: 2025-12-24 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU international, utförande metered

Kompakt strömfördelare med en energimätare för varje fas eller inmatning. Snabb överblick över hela IT-rackets effektbehov. Fördelareffekt upp till 22 kW

Features

Art. nr.	DK 7955.201
Utförande	PDU, metered
Produktbeskrivning	Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Den kompakta konstruktionen underlättar montaget – med TS IT rack behövs inga verktyg vid montaget. OLED-displayen visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 710 mm
Antal uttag och typ	12 x C13
Uttagskontakter	12 x IEC-uttag C13
Märkström (max.)	16 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	C20
Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder	EN 60950-1

Features

Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.9
Bruttovikt	3
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604