

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.236

PDU international, utförande metered

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.236 - PDU international, utförande metered

Kompakt strömfördelare med en energimätare för varje fas eller inmatning. Snabb överblick över hela IT-rackets effektbehov. Fördelareffekt upp till 22 kW

Features

Art. nr.	DK 7955.236
Utförande	PDU, metered
Produktbeskrivning	Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Den kompakta konstruktionen underlättar montaget – med TS IT rack behövs inga verktyg vid montaget. OLED-displayen visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 2.050 mm
Antal uttag och typ	48 x C13
Uttagskontakter	48 x IEC-uttag C13
Märkström (max.)	32 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU

Features

Standarder	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≥ 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,1 kg
Bruttovikt	8 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK PDU international, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44x2050x62 mm 48xC13. svart, CEE, 3~, 32 A, för min H: 2200 mm med display