

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.332

**PDU international, utförande
switched**

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.332 - PDU international, utförande switched

Uttagslister med separata brytare är den huvudsakliga fördelen med denna PDU, som givetvis även har en mätfunktion för varje fas resp. ingång. På OLED-displayen visas aktuella förbrukningsdata.

Features

Art. nr.	DK 7955.332
Utförande	PDU, switched
Produktbeskrivning	Mätfunktion för varje fas samt uttagslister med separata brytare. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. Genom inbyggnad av bistabila reläer och en OLED-display får PDU lägre energiförbrukning. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Leveransens omfattning	inkl. anslutningskabel H05-VV (3 m) med monterad ingångskontakt
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 85 mm Längd: 1.480 mm
Antal uttag och typ	24 x C13 / 6 x C19
Uttagskontakter	24 x IEC-uttag C13 6 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)	16 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE

Features

Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,8 kg
Bruttovikt	6 kg
Tullvarukod	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK PDU international, utförande switched, Energimätning för varje fas, separat brytare, BLD: 44x1480x85 mm 24xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 16 A, för min H: 1800 mm med display