

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, utförande basic

State: 2025-08-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, utförande basic

Den kompakta formen ger möjlighet till snabbt montage i Zero-U-utrymme för TS IT nätverks- och serverskåp. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

Features

Art. nr.	DK 7955.510
Produktbeskrivning	Robust, kompakt basal strömfördelning för IT-miljö. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 440 mm
Antal uttag och typ	6 x C13 / 1 x C19
Uttagskontakter	6 x GB (Typ G, BS 1363)
Märkström (max.)	13 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	UK
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≤ 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.24
Bruttovikt	1.42

Features

Tullvarukod	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604