


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.522

PDU UK, utförande metered

State: 2024-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.522 - PDU UK, utförande metered

Intelligent PDU med nätverksgränssnitt och energidataregistrering för varje fas.

Nätverkskompatibel med t.ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

Features

Art. nr.	DK 7955.522
Produktbeskrivning	Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. OLED-displayerna visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1%.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 1.955 mm
Antal uttag och typ	20 x BS 1363 / 4 x C19
Uttagskontakter	20 x GB (Typ G, BS 1363) 4 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)	32 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2
Driftstemperatur	0 °C...45 °C

Features

Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≤ 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	6,06 kg
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177685086
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604