

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.911

Slave PDU international, utförande managed

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.911 - Slave PDU international, utförande managed

Slave PDU för anslutning till PDU Master-utföranden, metered, switched och managed samt till CMC III. Mät- och kopplingsfunktioner som PDU managed, men utan integrerad display och nätverksgränssnitt/webbgränssnittet. För drift krävs en PDU Master eller CMC III. Max. tre Slave PDU kan anslutas till varje CAN-Bus.

Features

Art. nr.	DK 7955.911
Produktbeskrivning	Det går att ansluta upp till 3 Slave PDU till en PDU managed. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt försees med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. Tack vare inbyggda bistabila reläer har PDU:n lägre energiförbrukning. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser. PDU har omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1%.
Material	Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 85 mm Längd: 1.360 mm
Antal uttag och typ	24 x C13 / 4 x C19
Uttagskontakter	24 x IEC-uttag C13 4 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)	32 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

Features

Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...95 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6 kg
Bruttovikt	7 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK Slave PDU international, utförande managed, anslutning upp till 3 Slave PDU till PDU managed, BLD: 44x1360x85 mm 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, för min H: 1800 mm med display