

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.310 Glidskena

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.310 - Glidskena för TE

För montage mellan en främre och bakre profilskena, för att stödja extra tunga inbyggnader i tummått.

Features

Art. nr.	DK 7963.310
Produktbeskrivning	För montage mellan det främre och bakre 19"-fastsättningsplanet. Glidskenorna kan ge stöd åt tunga 19"-komponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels	395 mm
Load capacity static	800 N
Placeringsyta	Bredd: 85 mm Djup: 324 mm
Passar för	Skåptyp: TE 8000 EL
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,56 kg
Bruttovikt	1,76 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, placeringsyta BXD: 85x324 mm 80 kg, statisk, profilavstånd: 395 mm för TE