

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.610 Glidskena

State: 2026-04-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.610 - Glidskena för TE

För montage mellan en främre och bakre profilskena, för att stödja extra tunga inbyggnader i tummått.

Features

Art. nr.	DK 7963.610
Produktbeskrivning	För montage mellan det främre och bakre 19"-fastsättningsplanet. Glidskenorna kan ge stöd åt tunga 19"-komponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels	695 mm
Load capacity static	800 N
Placeringsyta	Bredd: 85 mm Djup: 624 mm
Passar för	Skåptyp: TE 8000
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,066 kg
Bruttovikt	3,266 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, placeringsyta BXD: 85x624 mm 80 kg, statisk, profilavstånd: 695 mm för TE