

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.113 PDU basic

State: 2026-04-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.113 - PDU basic

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | DK 7979.113   |
| Produktbeskrivning     | Strömfördelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan varje IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Beroende på PDU-utförande är horisontellt montage i 19"-planet eller vertikalt montage möjligt (även i Zero-U-Space). |
| Fördelar               | Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg<br>Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)<br>Inbyggnadssats VX IT utan verktyg                       |
| Material               | Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad<br>Uttag: plast   |
| Leveransens omfattning | Kontaktlösning för kontakt IEC C14, C20<br>Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Alternativ             | Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp<br>Andra skåpfärger är möjliga   |
| Dimension              | Bredd: 44 mm<br>Djup: 70 mm<br>Längd: 845 mm  |

# Features

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal uttag och typ              | 12 x C13 / 4 x C19  |
| Märkspänning                     | 230 V (AC)  |
| Märkström (max.)                 | 32 A  |
| Märkeffekt                       | 7,4 kW  |
| Inmatningar                      | Antal: 1<br>Faser per inmatning: 1~   |
| Längd på anslutningskabel        | 3 m   |
| Anslutningstyp (elektrisk)       | CEE   |
| Direktiv                         | EMC-direktiv 2014/30/EU<br>Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU  |
| Standarder                       | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Driftstemperatur                 | 5 °C...50 °C  |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 %   |
| Förvaringstemperatur             | -20 °C...70 °C  |
| Passar för                       | Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm<br>Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.200 mm<br>Skåptyp: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Förpackningsenhet                | 1 st.   |
| Nettovikt                        | 2,5 kg  |
| Bruttovikt                       | 2,85 kg   |
| Tullvarukod                      | 85366990  |
| ETIM 9                           | EC002762  |
| ETIM 8                           | EC002762  |
| ECLASS 8.0                       | 27142604  |

# Features

---

Produktbeskrivning

PDU basic 32A/1P CEE 12xC13+4xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x845x70, IEC 60320: 12 x C13, 4 x C19

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring