

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.137 PDU basic

State: 2026-04-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.137 - PDU basic

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7979.137 |
| Produktbeskrivning | Strömfördelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan varje IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Beroende på PDU-utförande är horisontellt montage i 19"-planet eller vertikalt montage möjligt (även i Zero-U-Space). |
| Fördelar | Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit) Inbyggnadssats VX IT utan verktyg |
| Material | Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad Uttag: plast |
| Leveransens omfattning | Kontaktlösning för kontakt IEC C14, C20 Inkl. fastsättningsmaterial |
| Alternativ | Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp Andra skåpfärger är möjliga |
| Dimension | Bredd: 44 mm Djup: 70 mm Längd: 1.495 mm |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Antal uttag och typ | 24 x C13 / 6 x C19 |
| Märkspänning | 400 V (AC) |
| Märkström (max.) | 32 A |
| Märkeffekt | 22 kW |
| Inmatningar | Antal: 1 Faser per inmatning: 3~ |
| Längd på anslutningskabel | 3 m |
| Anslutningstyp (elektrisk) | CEE |
| Direktiv | EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU |
| Standarder | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 % |
| Förvaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Passar för | Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 5,7 kg |
| Bruttovikt | 6,02 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | PDU basic 32A/3P CEE 24xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19 |

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring