

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.812 PDU UK basic

State: 2026-04-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.812 - PDU UK basic

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7979.812 |
| Produktbeskrivning | Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande. |
| Fördelar | Inbyggnadssats VX IT utan verktyg Strömbesparande design, låg egenförbrukning |
| Tekniska data | Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit) |
| Material | Aluminiumprofil, svarteloxerad Uttag: plast |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Alternativ | Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp |
| Dimension | Bredd: 44 mm Djup: 70 mm Längd: 845 mm |
| Antal uttag och typ | 12 x BS 1363 |
| Uttagskontakter | 12 x BS 1363 |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Märkström (max.) | 13 A |
| Märkeffekt | 3 kW |
| Inmatningar | Antal: 1 Faser per inmatning: 1~ |
| Längd på anslutningskabel | 3 m |
| Anslutningstyp (elektrisk) | UK |
| Direktiv | EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU |
| Standarder | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 % |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passar för | Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.200 mm Skåptyp: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,8 kg |
| Bruttovikt | 3,1 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | DK PDU UK, basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 845 x 70 mm, 12 x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A |

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring