


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000 Fläktutbyggnadssats

State: 2026-06-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Fläktutbyggnadssats

För upprustning i efterhand av olika fläktenheter eller för komplettering av fläktplåten.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SK 7980.000 |
| Produktbeskrivning | För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten. |
| Leveransens omfattning | Fläktar Anslutningskabel (0,61 m) Inkl. fastsättningsmaterial |
| Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) | Vid 50 Hz: 160 m ³ /h Vid 60 Hz: 180 m ³ /h |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 15 W Vid 60 Hz: 14 W |
| Dimension | Bredd: 119 mm Höjd: 119 mm Djup: 38 mm |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 37 dB(A) Vid 60 Hz: 37 dB(A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,6 kg |
| Bruttovikt | 0,671 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivning | DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x38 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz |