Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000
Fläktutbyggnadssats

State: 2026-11-13 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7980.000 - Fläktutbyggnadssats

För upprustning i efterhand av olika fläktenheter eller för komplettering av fläktplåten.

Features

Art. nr.	SK 7980.000
Produktbeskrivning	För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
Leveransens omfattning	Fläktar Anslutningskabel (0,61 m) Inkl. fastsättningsmaterial
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 160 m³/h Vid 60 Hz: 180 m³/h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 15 W Vid 60 Hz: 14 W
Dimension	Bredd: 119 mm Höjd: 119 mm Djup: 38 mm
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 37 dB(A) Vid 60 Hz: 37 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,671 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x38 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz

© Rittal 2026