

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.000 Fläktutbyggnadssats

State: 2025-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7980.000 - Fläktutbyggnadssats

För upprustning i efterhand av olika fläktenheter eller för komplettering av fläktplåten.

Features

Art. nr.	SK 7980.000
Produktbeskrivning	För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
Leveransens omfattning	Fläktar Anslutningskabel (0,61 m) Inkl. fastsättningsmaterial
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 160 m ³ /h Vid 60 Hz: 180 m ³ /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 15 W Vid 60 Hz: 14 W
Dimension	Bredd: 119 mm Höjd: 119 mm Djup: 38 mm
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 37 dB(A) Vid 60 Hz: 37 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.6
Bruttovikt	0.671
Tullvarukod	84149000
EAN	4028177137752
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716