


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7980.100 Fläktutbyggnadssats

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - Fläktutbyggnadssats

För upprustning i efterhand av olika fläktenheter eller för komplettering av fläktplåten.

## Features

Art. nr.	SK 7980.100
Produktbeskrivning	För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
Leveransens omfattning	Fläktar Anslutningskabel (0,61 m) Inkl. fastsättningsmaterial
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 108 m <sup>3</sup> /h Vid 60 Hz: 120 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 14 W Vid 60 Hz: 12 W
Dimension	Bredd: 119 mm Höjd: 119 mm Djup: 25 mm
Driftstemperatur	-20 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 34 dB(A) Vid 60 Hz: 34 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,43 kg
Bruttovikt	0,486 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x25 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz