

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000 Fläktutbyggnadssats

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Fläktutbyggnadssats för VX IT, TS IT

Fläkttillbehörssats med integrerad varvtalsregulator för eftermontage i fläktmodulerna 5503.010, 5503.020 och 5503.025.

Features

Art. nr.	SK 7990.000
Utförande	Utan takplåt
Produktbeskrivning	Fläkttillbehörssats med integrerad varvtalsregulator för installation i fläktmodulerna 5503.xxx.
Fördelar	Anslutningsklar komplett lösning Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
Material	Plast
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Fläktar Skyddsgaller Inkl. fastsättningsmaterial Installations- och snabbinstruktion
Lufteffekt (i driftpunkten)	150 m ³ /h
Märkspänning	24 V (DC)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,32 A Vid 60 Hz: 0,32 A
Dimension	Bredd: 119 mm Höjd: 25 mm Djup: 119 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Varvtal	100 %
Observera:	Den angivna lufteffekten reduceras till 150 m ³ /h vid 25 Pa mottryck
Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)	44 dB(A)

Features

Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Märkeffekt	7,7 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,308 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Fläktutbyggnadssats, varvtalsreglerad, 192 m ³ /h friblåsande, för fläktmoduler, BHD:119 x 25 x 119 mm, RAL 9005

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------