

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7998.206

## RiMatrix S

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7998.206 - RiMatrix S Standardcontainer

Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus.



## Features

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                                               | DK 7998.206                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeskrivning                                     | Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus tack vare sin robusta containerkonstruktion av stålplåt.                                                                                                                                                          |
| Leveransens omfattning                                 | Robust stålplåtcontainer i förstärkt ramkonstruktion för optimal viktfordelning<br>Inkapslad innervägg med värmeisolerande material<br>Rådgivning och ROI-beräkning<br>Leverans och införande i kundens infrastruktur<br>Dokumentation, utbildning, instruktioner<br>Hotline och service/serviceavtal |
| Inre djup                                              | 7 000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inre höjd                                              | 2 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inre bredd                                             | 2 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klimatisering (ZUCS)                                   | 60 kW + 10 kW<br>n+1 redundant                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antal NSHV                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal PDU Basic                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serverracks (600x2000x1200mm)                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Features

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd                            | Vandalismskyddat invändigt område motsvarande Resistance Class II enligt DIN EN 1631<br>EMC-grundskydd<br>Damm- och vattentäthet IP 55 enligt IEC 60 529 |
| Design burglar protection        | Yes                                                                                                                                                      |
| Fuktnings- och avfuktningssystem | tillval                                                                                                                                                  |
| Släcksystem                      | tillval                                                                                                                                                  |
| Design UPS                       | 60 kW + 20 kW<br>n+1 redundant                                                                                                                           |
| Version                          | Single 6                                                                                                                                                 |
| Dimension                        | Bredd: 3.000 mm<br>Höjd: 3.000 mm<br>Djup: 7.250 mm                                                                                                      |
| Förpackningsenhet                | 1 st.                                                                                                                                                    |
| Tullvarukod                      | 85371098                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                           | EC002499                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                       | 27180207                                                                                                                                                 |
| Produktbeskrivning               | DK RiMatrix S Standardcontainer, Single 6                                                                                                                |