

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Level E

Med IT Safe MDC Level E får du ett litet datacenter som är perfekt anpassat till dina behov, med ett optimerat fotavtryck. Det inte bara växer med utvecklingen av din IT-utrustning, utan också kan flyttas till andra platser vid behov.



Features

Art. nr.	DK 7999.009
Produktbeskrivning	Micro Data Center Level E (MDC Level E) är ett modulärt uppbyggd säkerhetsskåp med operatörsdörr fram och servicedörr bak. Som standard har MDC Level E kabelinföringar i varje sidopanel och finns med olika mått.
Fördelar	Möjligt med installation på svåråtkomliga platser Utbyggnadsmöjligheter och därmed investeringar i flera steg i takt med att IT-verksamheten växer. Förberedd för montage av olika IT-klimatiseringslösningar Investeringssäkerhet genom de- och återmonterbarhet
Användningsområden	Bra skydd mot fysiska IT-hot Behovsanpassad utrustning som kompletterar skåp i datorhallar.
Material	Stålplåt, med beläggning
Färg	Skåp: RAL 7035 Servicedörr: RAL 7035 Manöverdörr: RAL 7035
Leveransens omfattning	Säkerhetsskåp med manöverdörr och servicedörr Kabelinföring i båda sidoelementen Båda dörrarna har nyckellås

Features

Alternativ	Olika låsvarianter Olika kabelinföringssystem Kabelinföring i huvud- eller golvelement Dörrar med två dörrblad Valfri dörrhängning Underkonstruktion Stativ med brandskydd
Observera:	Kontrollerna är genomförda som systemtester och provintyg finns. Projektering på begäran
Skydd	Skåpet har testats som system Kapslingssystemet har testats som system med en enblads- och en dubbelbladsdörr och mekaniskt lås Brandklass F 90 enligt DIN 4102 Del 2 och EI 90 enligt EN 1363-1 samt EN 13501-2, beaktande av gränsvärden $\Delta T < 50$ K, rel. luftfuktighet < 85 % under 30 minuter Rökgastäthet enligt DIN 18095-2: 1991-03 Inbrottsskydd RC 2, angrepp med verktyg, analogt DIN EN 1630:2011-09 Inbrottsskydd RC 3, angrepp med verktyg, analogt DIN EN 1630:2011-09 (begränsade konfigureringsmöjligheter)
Inre mått	Inbyggnadshöjd för komponenter: 47 HE
Skydd som standard mot	Brand Släckvatten Korrosiva gaser Vandalism Extern åtkomst Damm Stöld/inbrott
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Kapslingsklass	IP 54 till IP 56 (beroende på konfiguration)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	700 kg
Bruttovikt	750 kg
Tullvarukod	83030040

Features

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Micro Data Center nivå E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) är en modulär uppbyggd säkerhetssafe med operatörsdörr fram och servicedörr bak. Som standard har MDC Level E kabelingångar i varje sidopanel.