

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8100.245

## Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | VX 8100.245   |
| Fördelar                            | Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare<br>Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement<br>Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp<br>Montage kan utföras av en person<br>Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd |
| Material                            | Stålplåt, 1,5 mm  |
| Ytbehandling                        | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan  |
| Färg                                | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning              | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Passar för                          | Skåptyp: VX<br>Höjd: = 2.000 mm<br>Djup: = 1.000 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55   |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Typ 12   |
| Grundmaterial                       | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                   | 2 st.   |
| Nettovikt                           | 40 kg   |
| Bruttovikt                          | 46 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)      | 140,07 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass            | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat   |
| Tullvarukod                         | 94039910  |

## Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| ETIM 9             | EC002524   |
| ECLASS 8.0         | 27182101   |
| Produktbeskrivning | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1000 mm, sheet steel |

## Approvals

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration    |