

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 8106.260

## Gångjärn

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8106.260 - Gångjärn för fastskruvningsbar sidogavel, stålplåt

Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.



## Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr.                            | VX 8106.260  |
| Produktbeskrivning                  | Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.   |
| Material                            | Zinkgjutgods   |
| Färg                                | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning              | Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Dörröppningsvinkel                  | 180°   |
| Montagekrav                         | Gångjärnsmontage endast möjligt vid bakstycke<br>Kan endast användas för sidogavlar med djup upp till 800 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55  |
| Förpackningsenhet                   | 6 st.  |
| Nettovikt                           | 0,69 kg  |
| Bruttovikt                          | 0,744 kg   |
| Tullvarukod                         | 83021000   |
| ETIM 9                              | EC001167   |
| ECLASS 8.0                          | 27409219   |
| Produktbeskrivning                  | VX Gångjärn för sidogavel, fastskruvningsbar, RAL7035  |