Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.260

Gångjärn

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8106.260 - Gångjärn för fastskruvningsbar sidogavel, stålplåt

Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.



Features

Art. nr.	VX 8106.260
Produktbeskrivning	Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.
Material	Zinkgjutgods
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dörröppningsvinkel	180°
Montagekrav	Gångjärnsmontage endast möjligt vid bakstycke Kan endast användas för sidogavlar med djup upp till 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,69 kg
Bruttovikt	0,744 kg
Tullvarukod	83021000
ETIM 9	EC001167
ECLASS 8.0	27409219
Produktbeskrivning	VX Gångjärn för sidogavel, fastskruvningsbar, RAL7035