

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.512

Sidogavlar för moduler
frontuppbyggnad

State: 2025-12-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.512 - Sidogavlar för modulär frontuppbyggnad för TS 8

För enkelt montage på den vertikala skåpprofilen från insidan.

Features

Art. nr.	TS 8106.512
Produktbeskrivning	För enkelt montage på den vertikala skåpprofilen från insidan. Hållarna för sidogavlarna TS 8106.235 kan kollidera med deldörrarnas fastsättning.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	2 sidogavlar 16 hållare med automatisk potentialutjämning
Observera:	Användbar även vid skåp utan modulär frontuppbyggnad!
Passar för	Skåptyp: TS 8 Höjd: = 200 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	27.74
Bruttovikt	29.2
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177250536
ECLASS 8.0	27182101