

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8108.550

## Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8108.550 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt C4-H

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt. Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944, korrosionsskyddsklass C4-H.

## Features

Art. nr.	VX 8108.550
Utförande	Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944 Korrosionsskyddsklass C4-H
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX C4-H Höjd: = 2.000 mm Djup: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	38 kg
Bruttovikt	38,32 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX sidogavel, fastskruvningsbar, för HD: 2000 x 800 mm, stålplåt, C4-H