


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8108.760 EMC-sidogavlar

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8108.760 - EMC-sidogavlar för VX

Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt högt EMC-skydd genom särskild EMC-tätning.

Features

Art. nr.	VX 8108.760
Produktbeskrivning	Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt högt EMC-skydd genom särskild EMC-tätning.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	med zink/magnesium-beläggning Pulverlackerat på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 2.000 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	37,8 kg
Bruttovikt	38,8 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27189264
Produktbeskrivning	VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm