

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8120.245

Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8120.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Features

Art. nr.	VX 8120.245
Fördelar	Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.200 mm Djup: = 1.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	51,2 kg
Bruttovikt	52,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	198,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910

Features

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x1000 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	PCF-declaration
