

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8126.235

## Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8126.235 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

## Features

Art. nr.	TS 8126.235
Fördelar	automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement Enkel placering tack vare upphängningshjälp Jordningsbultar med kontaktyta
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm
Passar för	Skåptyp: TS TS IT Höjd: 2.200 mm Djup: 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	29 kg
Bruttovikt	32 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Features

---

Produktbeskrivning

TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 2200x600 mm stålplåt