

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8128.235

## Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8128.235 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | TS 8128.235   |
| Fördelar                            | automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement<br>Enkel placering tack vare upphängningshjälp<br>Jordningsbultar med kontaktyta |
| Material                            | Stålplåt, 1,5 mm  |
| Ytbehandling                        | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan  |
| Färg                                | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning              | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Observera:                          | Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida<br>Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm  |
| Passar för                          | Skåptyp: TS<br>TS IT<br>Höjd: 2.200 mm<br>Djup: 800 mm  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55   |
| Grundmaterial                       | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                   | 2 st.   |
| Nettovikt                           | 43 kg   |
| Bruttovikt                          | 44 kg   |
| Tullvarukod                         | 94039910  |
| ETIM 9                              | EC002524  |
| ECLASS 8.0                          | 27182101  |

# Features

---

Produktbeskrivning

TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 2200x800 mm stålplåt