

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8180.235

Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-06-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8180.235 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | TS 8180.235 |
| Fördelar | automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement Enkel placering tack vare upphängningshjälp Jordningsbultar med kontaktyta |
| Material | Stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm |
| Passar för | Skåptyp: TS TS IT Höjd: 1.800 mm Djup: 1.000 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 42,2 kg |
| Bruttovikt | 43,6 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Features

Produktbeskrivning

TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 1800x1000 mm stålplåt