

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8186.245

## Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-07-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8186.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

## Features

Art. nr.	VX 8186.245
Fördelar	Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 1.800 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	25,8 kg
Bruttovikt	26,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	78,58 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910

## Features

---

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1800×600 mm, stålplåt

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	PCF-declaration