


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8186.500

Asymmetrisk sidogavlar

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8186.500 - Asymmetriska sidogavlar för TS 8

Asymmetriska sidogavlar, stålplåt för TS.



Features

Art. nr.	TS 8186.500
Produktbeskrivning	Alternativet till standardsidogaveln för förbättrad sikt vid ihopbyggnad rygg mot rygg, rygg mot sida eller via hörn. Den spalt som uppstår med standardsidogavlar minskas till normalmått. Vid TS-hörnskap ingår en asymmetrisk sidogavel i leveransen. Antalet nödvändiga extra asymmetriska sidogavlar är beroende av den valda serievarianten.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS 8 Höjd: = 1.800 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	27.552
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177263666

Features

ECLASS 8.0

27182101