

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8405.000

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8405.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8405.000 |
| Material | Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Montageplåt 2 montageskenor 18 x 39 mm Lås: 3 mm dubbellås |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 500 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 299 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Antal dörrar | 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 71,12 kg |
| Bruttovikt | 73 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 179,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 400×2000×500 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan |

Approvals

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certificates

Ytbehandling

Explanations

Tillverkarens deklARATION
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration