

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8406.510**

**Ihopbyggnadssystem TS 8**

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8406.510 - Ihopbyggnadssystem TS 8

Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämnningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.



## Features

Art. nr.	TS 8406.510
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Takplåt Bakstycke 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm

# Features

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 i kombination med sidogavlar och bottenplåtar
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 i kombination med sidogavlar och bottenplåtar
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK09
Antal dörrar	1
2 supportstrips in depth	Yes
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	51,7 kg
Bruttovikt	55,6 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 400x2000x600 mm stålplåt, utan montageplåt, enkeldörr framtill

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK