

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8456.600

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8456.600 - Ihopbyggnadssystem TS 8 Rostfritt stål

Ihopbyggnadssystem TS 8 av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. montageplåt. Kapslingsklass IP 55.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | TS 8456.600 |
| Material | Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400 Montageplåt: förzinkad |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Takplåt Bottenplåtar Bakstycke Montageplåt 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm |
| Antal dörrar | 2 |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IK-kod | IK09 |
| Observera: | På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv. |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Dimension | Bredd: 1.200 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 400 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 160,1 kg |
| Bruttovikt | 170,4 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 1200x1800x400 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, 2-dörrar framtill |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |